


## AIE M-SPX 0.25-1.5 S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



- para conductores flexibles y rígidos con materiales especiales de aislamiento
- Alta calidad de desaislado para aplicaciones industriales (según los requisitos aeronáuticos)
- Las cuchillas especiales permiten el desaislado de aislantes y estructuras especiales
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Alta flexibilidad gracias a cuchillas de desaislado intercambiables
- Alta exactitud de repetición en el desaislado
- Sin dañar los conductores
- Alta estabilidad para una larga vida útil y alta fiabilidad
- Función de corte integrada

### Datos generales para pedido

Versión	Insert
Código	<a href="#">9204550000</a>
Tipo	AIE M-SPX 0.25-1.5 S
GTIN (EAN)	4032248671090
Cantidad	1 Pieza

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Profundidad	30 mm	Profundidad (pulgadas)	1.1811 inch
Altura	3 mm	Altura (pulgadas)	0.1181 inch
Anchura	41 mm	Anchura (pulgadas)	1.6142 inch
Longitud	41 mm	Longitud (pulgadas)	1.6142 inch
Peso neto	73.04 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Unidad para desaislar conductores VDE con aislamiento PVC 0,25 - 1,5 mm <sup>2</sup>
--------------------------	--

**Herramientas para desaislar**

Cable posible	libre de halógenos, Silicona, Teflon, Radox 3GK
---------------	---

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		