

**MULTI-STRIPAX 1.5-6.0S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- para conductores flexibles y rígidos con materiales especiales de aislamiento
- Alta calidad de desaislado para aplicaciones industriales (según los requisitos aeronáuticos)
- Las cuchillas especiales permiten el desaislado de aislantes y estructuras especiales
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Alta flexibilidad gracias a cuchillas de desaislado intercambiables
- Alta exactitud de repetición en el desaislado
- Sin dañar los conductores
- Alta estabilidad para una larga vida útil y alta fiabilidad
- Función de corte integrada

**Datos generales para pedido**

Versión	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar
Código	<a href="#">9204560000</a>
Tipo	MULTI-STRIPAX 1.5-6.0S
GTIN (EAN)	4032248671106
Cantidad	1 Pieza

**MULTI-STRIPAX 1.5-6.0S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Profundidad	40 mm	Profundidad (pulgadas)	1.5748 inch
Altura	85 mm	Altura (pulgadas)	3.3464 inch
Anchura	250 mm	Anchura (pulgadas)	9.8425 inch
Peso neto	555 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Herramienta para cortar y desaislar conductores VDE con PVC, aislamiento 1,5 -6,0 mm <sup>2</sup>
--------------------------	---

**Herramientas para desaislar**

Tipo de cable	conductor rígido y flexible con aislamiento PVC	Sección del conductor (Potencia de corte)	6 mm <sup>2</sup>
Rango de corte máx. conductor rígido	2.5 mm <sup>2</sup>	Rango de corte máx. conductor flexible	6 mm <sup>2</sup>
Rango de corte máx. conductor plano	10,2 mm x 4 mm	Zona de desaislado AWG, máx.	8 AWG
Zona de desaislado AWG, mín.	14 AWG	Longitud de desaislado, mín.	2 mm
Sección de conexión del conductor, max.	6 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, min.	1.5 mm <sup>2</sup>

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

## MULTI-STRIPAX 1.5-6.0S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

### Ejemplo de uso



**MULTI-STRIPAX 1.5-6.0S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Accesos/piezas de repuesto**

- para conductores flexibles y rígidos con materiales especiales de aislamiento
- Alta calidad de desaislado para aplicaciones industriales (según los requisitos aeronáuticos)
- Las cuchillas especiales permiten el desaislado de aislantes y estructuras especiales
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Alta flexibilidad gracias a cuchillas de desaislado intercambiables
- Alta exactitud de repetición en el desaislado
- Sin dañar los conductores
- Alta estabilidad para una larga vida útil y alta fiabilidad
- Función de corte integrada

**Datos generales para pedido**

Tipo	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	Versión
Código	<a href="#">9204550000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248671090	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	Versión
Código	<a href="#">9204570000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248671113	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-SPX 0.75-4 <sup>2</sup> SL	Versión
Código	<a href="#">9203730000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248576449	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	Versión
Código	<a href="#">9202270000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486212	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	Versión
Código	<a href="#">9202260000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486205	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX ASI	Versión
Código	<a href="#">9202300000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486250	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX AWG	Versión
Código	<a href="#">9202280000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486236	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX GKWLW	Versión
Código	<a href="#">9205770000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248836291	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX POF	Versión
Código	<a href="#">1212770000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248994434	
Cantidad	1 ST	

**MULTI-STRIPAX 1.5-6.0S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios**

Tipo	AIE MULTI-STRIPAX PV	Versión
Código	<a href="#">1204280000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248987030	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ERAN MULTI-STRIPAX	Versión
Código	<a href="#">9203100000</a>	Spare stop set
GTIN (EAN)	4032248538102	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ERME MULTI-STRIPAX	Versión
Código	<a href="#">9203070000</a>	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4032248538096	
Cantidad	1 ST	