



### Herramientas para prensar contactos torneados

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos

### Datos generales para pedido

|            |   |
|------------|---|
| Versión    | Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 4-Indent-Crimp |
| Código     | <a href="#">9205430000</a>  |
| Tipo       | CTIN CM 1.6/2.5   |
| GTIN (EAN) | 4032248733446   |
| Cantidad   | 1 Pieza   |

### Datos técnicos

#### Dimensiones y pesos

|           |        |                    |             |
|-----------|--------|--------------------|-------------|
| Anchura   | 230 mm | Anchura (pulgadas) | 9.0551 inch |
| Peso neto | 1175 g |                    |             |

#### Conformidad medioambiental del producto

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | No afectado                          |
| REACH SVHC                                  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP  | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

#### Datos técnicos

|                          |  |         |                                      |
|--------------------------|--|---------|--------------------------------------|
| Descripción del artículo | Herramienta para prensar contactos HD HE y ConCept M10/M5 0,14-6 mm <sup>2</sup> | Versión | mecánico, sin contactos recambiables |
|--------------------------|--|---------|--------------------------------------|

#### Datos de herramienta para prensar

|                                    |                   |                          |                |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|
| Sección del terminal tubular, max. | 6 mm <sup>2</sup> | Tipo de prensado /perfil | 4-Indent-Crimp |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|

#### Descripción de contacto

|                        |                      |                        |                   |
|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| Tipo de contactos      | Contactos torneados  | Sección máx. AWG       | AWG 10            |
| Sección mín. AWG       | AWG 26               | Zona de prensado, max. | 6 mm <sup>2</sup> |
| Zona de prensado, min. | 0.14 mm <sup>2</sup> |                        |                   |

#### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ETIM 10.0   | EC000168    | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |             |             |