



Herramientas para prensar contactos torneados

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos

Datos generales para pedido

Versión	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, 0.14mm ² , 6mm ² , 4-Indent-Crimp
Código	9205430000
Tipo	CTIN CM 1.6/2.5
GTIN (EAN)	4032248733446
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	230 mm	Anchura (pulgadas)	9.0551 inch
Peso neto	1175 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para prensar contactos HD HE y ConCept M10/M5 0,14-6 mm ²	Versión	mecánico, sin contactos recambiables
--------------------------	--	---------	--------------------------------------

Datos de herramienta para prensar

Sección del terminal tubular, max.	6 mm ²	Tipo de prensado /perfil	4-Indent-Crimp
------------------------------------	-------------------	--------------------------	----------------

Descripción de contacto

Tipo de contactos	Contactos torneados	Sección máx. AWG	AWG 10
Sección mín. AWG	AWG 26	Zona de prensado, max.	6 mm ²
Zona de prensado, min.	0.14 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		