


**MULTI-STRIPAX GKW LW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- para conductores flexibles y rígidos con materiales especiales de aislamiento
- Alta calidad de desaislado para aplicaciones industriales (según los requisitos aeronáuticos)
- Las cuchillas especiales permiten el desaislado de aislantes y estructuras especiales
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Alta flexibilidad gracias a cuchillas de desaislado intercambiables
- Alta exactitud de repetición en el desaislado
- Sin dañar los conductores
- Alta estabilidad para una larga vida útil y alta fiabilidad
- Función de corte integrada

**Datos generales para pedido**

Versión	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar
Código	<a href="#">9205760000</a>
Tipo	MULTI-STRIPAX GKW LW
GTIN (EAN)	4032248790449
Cantidad	1 Pieza

**MULTI-STRIPAX GKW LW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Dimensiones y pesos**

Profundidad	40 mm
Altura	85 mm
Anchura	250 mm
Peso neto	550 g

Profundidad (pulgadas)	1.5748 inch
Altura (pulgadas)	3.3464 inch
Anchura (pulgadas)	9.8425 inch

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado  
 RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**Datos técnicos**

Descripción del artículo Herramienta para desaislar  
 y cortar para GKW LW

**Herramientas para desaislar**

Sección del conductor (Potencia de corte)	6 mm <sup>2</sup>
Rango de corte máx. conductor flexible	6 mm <sup>2</sup>
Zona de desaislado AWG, máx.	13 AWG
Longitud de desaislado, mín.	2 mm
Sección de conexión del conductor, min. 1.5 mm <sup>2</sup>	

Rango de corte máx. conductor rígido	2.5 mm <sup>2</sup>
Rango de corte máx. conductor plano	10,2 mm x 4 mm
Zona de desaislado AWG, mín.	14 AWG
Sección de conexión del conductor, max.	2.5 mm <sup>2</sup>

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109
ECLASS 15.0	21-04-37-06

ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 14.0	21-04-37-06

## MULTI-STRIPAX GKW LW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Drawings

### Ejemplo de uso



**MULTI-STRIPAX GKWLW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Accesarios/piezas de repuesto**

- para conductores flexibles y rígidos con materiales especiales de aislamiento
- Alta calidad de desaislado para aplicaciones industriales (según los requisitos aeronáuticos)
- Las cuchillas especiales permiten el desaislado de aislantes y estructuras especiales
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Alta flexibilidad gracias a cuchillas de desaislado intercambiables
- Alta exactitud de repetición en el desaislado
- Sin dañar los conductores
- Alta estabilidad para una larga vida útil y alta fiabilidad
- Función de corte integrada

**Datos generales para pedido**

Tipo	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	Versión
Código	<a href="#">9204550000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248671090	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	Versión
Código	<a href="#">9204570000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248671113	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-SPX 0.75-4 <sup>2</sup> SL	Versión
Código	<a href="#">9203730000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248576449	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	Versión
Código	<a href="#">9202270000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486212	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	Versión
Código	<a href="#">9202260000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486205	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX ASI	Versión
Código	<a href="#">9202300000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486250	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX AWG	Versión
Código	<a href="#">9202280000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486236	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX GKWLW	Versión
Código	<a href="#">9205770000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248836291	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX POF	Versión
Código	<a href="#">1212770000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248994434	
Cantidad	1 ST	

**MULTI-STRIPAX GKW LW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories**

Tipo	AIE MULTI-STRIPAX PV	Versión
Código	<a href="#">1204280000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248987030	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ERAN MULTI-STRIPAX	Versión
Código	<a href="#">9203100000</a>	Spare stop set
GTIN (EAN)	4032248538102	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ERME MULTI-STRIPAX	Versión
Código	<a href="#">9203070000</a>	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4032248538096	
Cantidad	1 ST	