

## KLIPPON K MF KIT 25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Similar a la ilustración




Abbildung ähnlich

Serie K Klippon®, accesorios

### Datos generales para pedido

Versión	Klippon K (caja de aluminio vacía), Pie de montaje, Lengüetas de sujeción, Altura: 70 mm, Anchura: 33.5 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico: Acero inoxidable 1.4301, plata
Código	<a href="#">9527590000</a>
Tipo	KLIPPON K MF KIT 25
GTIN (EAN)	4032248014071
Cantidad	1 Pieza

## KLIPPON K MF KIT 25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

### Dimensiones y pesos

Profundidad	12 mm	Profundidad (pulgadas)	0.4724 inch
Altura	70 mm	Altura (pulgadas)	2.7559 inch
Anchura	33.5 mm	Anchura (pulgadas)	1.3189 inch
Peso neto	127.1 g		

### Temperaturas

Temperatura de servicio	
-------------------------	--

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos generales

Tipo de fijación	atornillado	Material básico	Acero inoxidable 1.4301
------------------	-------------	-----------------	-------------------------

### Datos generales Accesorios

Tipo de fijación	atornillado	Material básico	Acero inoxidable 1.4301
------------------	-------------	-----------------	-------------------------

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		