

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Cajas de policarbonato de tamañano pequeño a mediano La serie de cajas MPC de policarbonato es adecuada especialmente para el montaje de aparatos eléctricos, electromecánicos y neumáticos, así como de placas c.i.. Las cajas se usan en entornos exigentes desde el punto de vista mecánico y químico.

Características:

- 17 tamaños en dos versiones
- tapa gris o transparente
- Tapa con orificios de precintado
- Perforaciones de montaje fuera del área de la junta Orificios roscados para carriles, placas de montaje y placas de circuito impreso
- Gran gama de accesorios

Weidmüller elabora y suministra las cajas - si así lo desea el cliente – completamente equipadas con bornes y prensaestopas.

Datos generales para pedido

Versión	MPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 125 mm, Anchura: 125 mm, Profundidad: 75 mm, Material básico: Policarbonato, no pro- bado, Gris claro
Código	<u>9535230000</u>
Tipo	MPC 12/12/07 7035
GTIN (EAN)	4032248009169
Cantidad	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones			
ROHS	Conformidad		
Dimensiones y pesos			,
Destruction d	75	Due from dialo de front and a ch	2.0527 in all
Profundidad	75 mm 125 mm	Profundidad (pulgadas)	2.9527 inch
Altura Anchura	125 mm 125 mm	Altura (pulgadas) Anchura (pulgadas)	4.9212 inch 4.9212 inch
Peso neto	295 g	Anchura (puigadas)	4.92 12 11011
	200 g		
Temperaturas			
Temperatura de servicio	-50 °C130 °C		
Conformidad medioambienta	l del producto		'
Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención		
Rohs REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,	1 % en peso	
Datos generales			
3			
Espesor del material	3.5 mm	Temperatura de servicio, max.	130 °C
Temperatura de servicio, min.	-50 °C	Fijación de la tapa	4 tornillos de poliamida de cabeza ranurada en cruz*
Indicación de montaje	Montaje del tornillo	Superficie	no probado
Resistente a los golpes	IK08	Tipo de protección	IP66, IP67
Material básico	Policarbonato	Material de la junta	Poliuretano
Par de apriete para tornillos de la tapa	0.8 Nm	Fijación de montaje	por medio de tornillos de rosca cortante
Fijación de caja	Orificios 4,5 mm	Número de tornillos de cierre	4
Abertura de acceso - ancho	121.5 mm	Placa de fijación	No
Тара	Sí	Abertura de acceso - altura	121.5 mm
Campos de aplicación:	Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas		
Montaje horizontal			
WDU 10 / ZDU 10	10	WDU 2 F / 7DU 2 F / IDU 2 F	110
WDU 4 / ZDU 4	1x6 1x11	WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 WDU 6 / ZDU 6	1x13 1x8
	1811	VVD0 0 / 2D0 0	170
Montaje vertical			
WDU 10 / ZDU 10	1x6	WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x13
WDU 4 / ZDU 4	1x11	WDU 6 / ZDU 6	1x8
Números de certificación de	caias		
Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD)	DoC DE PS2420 201008 001ISS00		
Prensaestopas a la derecha			
M16	3	<u>M20</u>	3
M12	4		

Fecha de creación 07.11.2025 02:01:18 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

_					
Prensaestor	าลร	arriba	v	abaic	•
			7	~~~,	•

M20	3	M12	4
M16	3		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
ECLASS 13.0	27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Material de fijación

Accesorios



Datos generales para pedido

9	- uto 9 9 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		
Tipo	SC MPC	Versión	
Código	<u>9535640000</u>	MPC (caja de policarbonato vacía), Tornillo de sujeción, Herramientas	
GTIN (EAN)	4032248009428	para atornillar, Altura: 12.5 mm, Anchura: 7 mm, Profundidad: 12.5	
Cantidad	100 ST	mm, Material básico: Acero cincado	

Bisagra

Serie MPC, bisagra, juego de 2 unidades



Datos generales para pedido

Datos ge	Datos generales para pedido		
Tipo	HG MPC	Versión	
Código	9535590000	MPC (caja de policarbonato vacía), Bisagra exterior, Bisagra, Material	
GTIN (EAN)	4032248009329	básico: Plástico	
Cantidad	1 ST		

Lengüetas de sujeción exteriores



Lengüetas de sujeción exteriores Juego de 4 unidades

Datos generales para pedido

Datos generales para pedido		
Tipo	MF MPC	Versión
Código	9535600000	MPC (caja de policarbonato vacía), Pie de montaje, Lengüetas de
GTIN (EAN)	4032248009381	sujeción, Altura: 30 mm, Anchura: 15 mm, Profundidad: 10 mm,
Cantidad	1 ST	Material básico: Plástico

Fecha de creación 07.11.2025 02:01:18 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Espárrago de tierra



Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	PEBZ M10 S4 SET	Versión
Código	1283440000	Klippon POK (caja de poliéster vacía), Espárrago de tierra, otros,
GTIN (EAN)	4050118073362	Altura: 21 mm, Anchura: 21 mm, Profundidad: 48.7 mm, Material
Cantidad	1 ST	básico: Acero inoxidable 1.4404 (316L)
Tipo	PEBZ M10 BR SET	Versión
Código	<u>1277220000</u>	Klippon POK (caja de poliéster vacía), Espárrago de tierra, otros,
GTIN (EAN)	4050118067019	Altura: 21 mm, Anchura: 21 mm, Profundidad: 48.7 mm, Material
Cantidad	1 ST	básico: Latón
Tipo	PEBZ M6 BR SET	Versión
Tipo Código	PEBZ M6 BR SET 1277250000	Versión Klippon POK (caja de poliéster vacía), Espárrago de tierra, otros,
•		
Código	1277250000	Klippon POK (caja de poliéster vacía), Espárrago de tierra, otros,
Código GTIN (EAN)	1277250000 4050118067149	Klippon POK (caja de poliéster vacía), Espárrago de tierra, otros, Altura: 12.3 mm, Anchura: 12.3 mm, Profundidad: 42 mm, Material
Código GTIN (EAN) Cantidad	1277250000 4050118067149 1 ST	Klippon POK (caja de poliéster vacía), Espárrago de tierra, otros, Altura: 12.3 mm, Anchura: 12.3 mm, Profundidad: 42 mm, Material básico: Latón
Código GTIN (EAN) Cantidad	1277250000 4050118067149 1 ST PEBZ M6 S4 SET	Klippon POK (caja de poliéster vacía), Espárrago de tierra, otros, Altura: 12.3 mm, Anchura: 12.3 mm, Profundidad: 42 mm, Material básico: Latón Versión

Soporte de montaje



Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

Datos generales para pedido

Tipo	FKSC M4X6 D8/SW2	Versión
Código	<u>1567480000</u>	Serie SAK, Tornillo hexagonal, Herramientas para atornillar, Número
GTIN (EAN)	4008190033491	de polos: 1
Cantidad	100 ST	

Fecha de creación 07.11.2025 02:01:18 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tapones de ventilación: DAE



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	DAE M12 SS	Versión
Código	1868550000	DAE (elemento de ventilación), Elemento de compensación, recto, M
GTIN (EAN)	4032248440405	12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Cantidad	10 ST	
Tipo	DAE M12 PA LONG	Versión
Tipo Código	DAE M12 PA LONG 1868570000	Versión DAE (elemento de ventilación), Elemento de compensación, recto, M
•		

MPC




Placas de montaje 1,5 mm chapa de acero, cincado

Datos generales para pedido

Tipo	MP MPC 12/12	Versión
Código	<u>9535550000</u>	MPC (caja de policarbonato vacía), Placa de montaje, Placa de
GTIN (EAN)	4032248009275	montaje, Altura: 125 mm, Anchura: 125 mm, Material básico: Chapa
Cantidad	1 ST	de acero, cincada, cincado

TS 15









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	TS15X5 ST MPC1217 VER	Versión
Código	8000037598	Carril, TS 15, Anchura: 4.13 mm, sin coliso, Acero, cincado, cromado
GTIN (EAN)	4050118653106	
Cantidad	20 ST	

TS 35

Accesorios



Datos generales para pedido

Tipo	TS 35X105_MPC_12	Versión
Código	8000037603	Carril, TS 35 x 7.5, TS 35, Anchura: 164 mm, sin coliso, Acero,
GTIN (EAN)	4050118653151	chapado en zinc galvanizado y pasivado
Cantidad	20 ST	