

FPC 40/60/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Cajas de policarbonato medianas

La serie de cajas FPC es la siguiente generación de la serie MPC. Equipada con las mismas propiedades de material, la serie FPC dispone de un surtido de accesorios más completo y, por tanto, amplía el número de aplicaciones.

Características:

- 6 tamaños en dos versiones
- tapa gris o transparente
- Tapa con orificios de precintado
- Perforaciones de montaje fuera del área de la junta
- Orificios roscados para carriles, placas de montaje y placas c.i.
- Gran gama de accesorios

Weidmüller elabora y suministra las cajas - si así lo desea el cliente - completamente equipadas con bornes y prensaestopas.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | FPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 400 mm, Anchura: 600 mm, Profundidad: 132 mm, Material básico: Policarbonato, no probado, Gris claro, transparente |
| Código | 9535820000 |
| Tipo | FPC 40/60/13 TRSP |
| GTIN (EAN) | 4008190091743 |
| Cantidad | 1 Pieza |

FPC 40/60/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Datos técnicos

www.weidmueller.com

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|--------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 132 mm | Profundidad (pulgadas) | 5.1968 inch |
| Altura | 400 mm | Altura (pulgadas) | 15.748 inch |
| Anchura | 600 mm | Anchura (pulgadas) | 23.622 inch |
| Peso neto | 4500 g | | |

Temperaturas

Temperatura de servicio -50 °C...130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

| | | | |
|-------------------------------|--|--|---|
| Espesor del material | 3.5 mm | Temperatura de servicio, max. | 130 °C |
| Temperatura de servicio, min. | -50 °C | Fijación de la tapa | 4 tornillos de poliamida de cabeza ranurada en cruz* |
| Superficie | no probado | Resistente a los golpes | IK08 |
| Tipo de protección | IP66, IP67 | Material básico | Policarbonato |
| Material de la junta | Poliuretano | Par de apriete para tornillos de la tapa | 0.8 Nm |
| Fijación de montaje | por medio de tornillos de rosca cortante | Fijación de caja | Orificios 7,5 mm |
| Número de tornillos de cierre | 6 | Abertura de acceso - ancho | 595.5 mm |
| Placa de fijación | No | Tapa | Sí |
| Abertura de acceso - altura | 396.5 mm | Campos de aplicación: | Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas |

Montaje horizontal

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 2x49 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x41 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x97 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x31 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 2x81 | WDU 6 / ZDU 6 | 2x61 |

Montaje vertical

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 5x30 | WDU 16 / ZDU 16 | 5x25 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 5x59 | WDU 35 / ZDU 35 | 5x19 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 5x49 | WDU 6 / ZDU 6 | 5x37 |

Números de certificación de cajas

Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD) DE PS2420 220224
 003ISS00

FPC 40/60/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Prensaestopas a la derecha**


| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M25 | 12 | M63 | 3 |
| M16 | 30 | M40 | 4 |
| M50 | 4 | M32 | 5 |
| M20 | 18 | M12 | 56 |

Prensaestopas arriba y abajo

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M20 | 24 | M12 | 76 |
| M63 | 4 | M40 | 6 |
| M32 | 6 | M25 | 16 |
| M50 | 4 | M16 | 42 |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ETIM 10.0 | EC000261 | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 | | |



FPC 40/60/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tapones de ventilación: DAE



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | DAE M12 PA LONG | Versión |
| Código | 1868570000 | DAE (elemento de ventilación), Elemento de compensación, recto, M |
| GTIN (EAN) | 4032248440429 | 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Poliamida 6 |
| Cantidad | 10 ST | |
| Tipo | DAE M12 SS | Versión |
| Código | 1868550000 | DAE (elemento de ventilación), Elemento de compensación, recto, M |
| GTIN (EAN) | 4032248440405 | 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Acero inoxidable 1.4305 (303) |
| Cantidad | 10 ST | |

Espárrago de tierra



Los pernos de toma de tierra pueden sustituirse como un componente completo y están disponibles en dos versiones: latón y acero inoxidable.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | PEBZ M6 S4 SET | Versión |
| Código | 1283430000 | Klippon POK (caja de poliéster vacía), Espárrago de tierra, otros, |
| GTIN (EAN) | 4050118073607 | Altura: 12.3 mm, Anchura: 12.3 mm, Profundidad: 42 mm, Material |
| Cantidad | 1 ST | básico: Acero inoxidable 1.4404 (316L) |

Espárrago toma de tierra Klippon® POK



Las carcasas de la gama Klippon® POK están hechas de poliéster reforzado con fibra de vidrio de alta calidad, y es perfecta para aplicaciones y entornos en los que se requiere resistencia a la corrosión, resistencia a los golpes y una elevada clase de protección IP.

Principales características de la amplia gama de productos:

- Disponibilidad en 17 tamaños
- Dos acabados estándar (colores): gris (similar a RAL 7001 para uso industrial) y negro (similar a RAL 9011 para entornos exigentes, atmósferas explosivas)
- Tapa con tornillos de acero inoxidable con diseño ranurado/de estrella
- Arandelas moldeadas de silicona o cloropreno
- Orificios de fijación fuera de la zona estanca para garantizar la protección IP66
- Resistencia a los golpes de hasta 7 julios
- Montaje directo en la carcasa o utilizando una placa de montaje interna
- Montaje en pared directo mediante agujeros de sujeción o pies de montaje
- Orificios roscados para sujetar carriles y placas de montaje
- Resistencia al fuego hasta E60 según la configuración
- Weidmüller puede fabricar y suministrar esta carcasa según las especificaciones del cliente, completamente equipada con todos los bornes y prensaestopas necesarios.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | PEBZ M6 BR SET | Versión |
| Código | 1277250000 | Klippon POK (caja de poliéster vacía), Espárrago de tierra, otros, |
| GTIN (EAN) | 4050118067149 | Altura: 12.3 mm, Anchura: 12.3 mm, Profundidad: 42 mm, Material |
| Cantidad | 1 ST | básico: Latón |

Espárrago de tierra

Accesorios



Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | PEBZ M10 S4 SET | Versión |
| Código | 1283440000 | Klippon POK (caja de poliéster vacía), Espárrago de tierra, otros, |
| GTIN (EAN) | 4050118073362 | Altura: 21 mm, Anchura: 21 mm, Profundidad: 48.7 mm, Material |
| Cantidad | 1 ST | básico: Acero inoxidable 1.4404 (316L) |

FPC 40/60/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | PEBZ M10 BR SET | Versión |
| Código | 1277220000 | Klippon POK (caja de poliéster vacía), Espárrago de tierra, otros, |
| GTIN (EAN) | 4050118067019 | Altura: 21 mm, Anchura: 21 mm, Profundidad: 48.7 mm, Material |
| Cantidad | 1 ST | básico: Latón |

Bisagra



Serie MPC, bisagra, juego de 2 unidades

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | HG FPC | Versión |
| Código | 9535990000 | FPC (caja de policarbonato vacía), Bisagra exterior, Bisagra, Altura: |
| GTIN (EAN) | 4032248009701 | 40 mm, Anchura: 50 mm, Profundidad: 16.5 mm, Material básico: |
| Cantidad | 1 ST | Plástico, Gris claro |

Lengüetas de sujeción exteriores



Lengüetas de sujeción exteriores
 Juego de 4 unidades

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | MF FPC | Versión |
| Código | 9536040000 | FPC (caja de policarbonato vacía), Pie de montaje, Lengüetas de |
| GTIN (EAN) | 4032248009442 | sujeción, Altura: 40 mm, Anchura: 19 mm, Profundidad: 35.5 mm, |
| Cantidad | 1 ST | Material básico: Poliamida, Poliamida 66, Gris claro |

FPC 40/60/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

FPC

Placas de montaje 1,5 mm chapa de acero, cincado



Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | MP FPC 40/60 | Versión | |
| Código | 9535980000 | FPC (caja de policarbonato vacía), Placa de montaje, Placa de montaje, Altura: 360 mm, Anchura: 560 mm, Profundidad: 1.5 mm, | |
| GTIN (EAN) | 4032248009695 | Material básico: Chapa de acero, cincado, plata | |
| Cantidad | 1 ST | | |

TS 35

Accesorios



Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | TS35X7.5 ST FPC 40 VER | Versión | |
| Código | 8000037562 | Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 365 mm, con coliso, sin coliso, | |
| GTIN (EAN) | 4050118653267 | Acero, cincado, cromado | |
| Cantidad | 20 ST | | |
| Tipo | TS35X7.5 ST FPC 60 HOR | Versión | |
| Código | 8000037563 | Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 565 mm, con coliso, sin coliso, | |
| GTIN (EAN) | 4050118653274 | Acero, cincado, cromado | |
| Cantidad | 20 ST | | |