



Placas de montaje 1,5 mm chapa de acero, cincado

**Datos generales para pedido**

Versión	FPC (caja de policarbonato vacía), Placa de montaje, Placa de montaje, Altura: 200 mm, Anchura: 300 mm, Profundidad: 1.5 mm, Material básico: Chapa de acero, cincado, plata
Código	<a href="#">9535930000</a>
Tipo	MP FPC 20/30
GTIN (EAN)	4032248009657
Cantidad	1 Pieza

**Datos técnicos**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	1.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0591 inch
Altura	200 mm	Altura (pulgadas)	7.874 inch
Anchura	300 mm	Anchura (pulgadas)	11.811 inch
Peso neto	468 g		

**Temperaturas**

Temperatura de servicio

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin excepción

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos generales**

Tipo de fijación	atornillado	Superficie	cincado
Material básico	Chapa de acero		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

**MP FPC 20/30**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Accesorios**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**TS 35****Accesorios****Datos generales para pedido**

Tipo	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	Versión
Código	<a href="#">8000037558</a>	Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 165 mm, con coliso, sin coliso,
GTIN (EAN)	4050118653229	Acero, cincado, cromado
Cantidad	20 ST	

**TS 15****Accesorios****Datos generales para pedido**

Tipo	TS15X5 ST FPC 20 VER	Versión
Código	<a href="#">8000037604</a>	Carril, TS 15, Anchura: 235 mm, sin coliso, Acero, cincado, cromado
GTIN (EAN)	4050118653168	
Cantidad	20 ST	

**TS 35****Accesorios****Datos generales para pedido**

Tipo	TS35X7.5 ST FPC 30 HOR	Versión
Código	<a href="#">8000037559</a>	Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 265 mm, con coliso, sin coliso,
GTIN (EAN)	4050118653236	Acero, cincado, cromado
Cantidad	20 ST	