

Similar a la ilustración



Placas de montaje 1,5 mm chapa de acero, cincado

Datos generales para pedido

Versión	FPC (caja de policarbonato vacía), Placa de montaje, Placa de montaje, Altura: 160 mm, Anchura: 360 mm, Profundidad: 1.5 mm, Material básico: Chapa de acero, cincado, plata
Código	9535940000
Tipo	MP FPC 20/40
GTIN (EAN)	4032248009664
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	1.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0591 inch
Altura	160 mm	Altura (pulgadas)	6.2992 inch
Anchura	360 mm	Anchura (pulgadas)	14.1732 inch
Peso neto	656 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Tipo de fijación atornillado Superficie cincado

Material básico Chapa de acero

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

MP FPC 20/40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

TS 35

Accesorios



Datos generales para pedido

Tipo	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	Versión	
Código	8000037558	Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 165 mm, con coliso, sin coliso,	
GTIN (EAN)	4050118653229	Acero, cincado, cromado	
Cantidad	20 ST		

TS 15

Accesorios



Datos generales para pedido

Tipo	TS15X5 ST FPC 20 VER	Versión	
Código	8000037604	Carril, TS 15, Anchura: 235 mm, sin coliso, Acero, cincado, cromado	
GTIN (EAN)	4050118653168		
Cantidad	20 ST		

TS 35

Accesorios



Datos generales para pedido

Tipo	TS35X7.5 ST FPC 40 HOR	Versión	
Código	8000037560	Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 365 mm, con coliso, sin coliso,	
GTIN (EAN)	4050118653243	Acero, cincado, cromado	
Cantidad	20 ST		