



Placas de montaje 1,5 mm chapa de acero, cincado

### Datos generales para pedido

Versión	FPC (caja de policarbonato vacía), Placa de montaje, Placa de montaje, Altura: 260 mm, Anchura: 260 mm, Profundidad: 1.5 mm, Material básico: Chapa de acero, cincado, plata
Código	<a href="#">9535950000</a>
Tipo	MP FPC 30/30
GTIN (EAN)	403224800967 1
Cantidad	1 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	1.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0591 inch
Altura	260 mm	Altura (pulgadas)	10.2362 inch
Anchura	260 mm	Anchura (pulgadas)	10.2362 inch
Peso neto	782 g		

**Temperaturas**

Temperatura de servicio

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos generales**

Tipo de fijación	atornillado	Superficie	cincado
Material básico	Chapa de acero		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

## Accesorios

### TS 35

#### Accesorios



#### Datos generales para pedido

Tipo	TS35X7.5 ST FPC 30 HOR	Versión	
Código	<a href="#">8000037559</a>	Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 265 mm, con coliso, sin coliso,	
GTIN (EAN)	4050118653236	Acero, cincado, cromado	
Cantidad	20 ST		
Tipo	TS35X7.5 ST FPC 30 VER	Versión	
Código	<a href="#">8000037561</a>	Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 265 mm, con coliso, sin coliso,	
GTIN (EAN)	4050118653250	Acero, cincado, cromado	
Cantidad	20 ST		