



Placas de montaje 1,5 mm chapa de acero, cincado

Datos generales para pedido

Versión	FPC (caja de policarbonato vacía), Placa de montaje, Placa de montaje, Altura: 260 mm, Anchura: 360 mm, Profundidad: 1.5 mm, Material básico: Chapa de acero, cincado, plata
Código	9535960000
Tipo	MP FPC 30/40
GTIN (EAN)	4032248009688
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	1.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0591 inch
Altura	260 mm	Altura (pulgadas)	10.2362 inch
Anchura	360 mm	Anchura (pulgadas)	14.1732 inch
Peso neto	1040 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Tipo de fijación	atornillado	Superficie	cincado
Material básico	Chapa de acero		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

Accesorios

TS 35

Accesorios



Datos generales para pedido

Tipo	TS35X7.5 ST FPC 30 VER	Versión	
Código	8000037561	Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 265 mm, con coliso, sin coliso,	
GTIN (EAN)	4050118653250	Acero, cincado, cromado	
Cantidad	20 ST		
Tipo	TS35X7.5 ST FPC 40 HOR	Versión	
Código	8000037560	Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 365 mm, con coliso, sin coliso,	
GTIN (EAN)	4050118653243	Acero, cincado, cromado	
Cantidad	20 ST		