



Placas de montaje 1,5 mm chapa de acero, cincado

### Datos generales para pedido

Versión	FPC (caja de policarbonato vacía), Placa de montaje, Placa de montaje, Altura: 360 mm, Anchura: 560 mm, Profundidad: 1.5 mm, Material básico: Chapa de acero, cincado, plata
Código	<a href="#">9535980000</a>
Tipo	MP FPC 40/60
GTIN (EAN)	4032248009695
Cantidad	1 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	1.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0591 inch
Altura	360 mm	Altura (pulgadas)	14.1732 inch
Anchura	560 mm	Anchura (pulgadas)	22.0472 inch
Peso neto	2316 g		

**Temperaturas**

Temperatura de servicio

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos generales**

Tipo de fijación atornillado Superficie cincado

Material básico Chapa de acero

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

## Accesorios

### TS 35

#### Accesorios



#### Datos generales para pedido

Tipo	TS35X7.5 ST FPC 40 VER	Versión	
Código	<a href="#">8000037562</a>	Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 365 mm, con coliso, sin coliso,	
GTIN (EAN)	4050118653267	Acero, cincado, cromado	
Cantidad	20 ST		
Tipo	TS35X7.5 ST FPC 60 HOR	Versión	
Código	<a href="#">8000037563</a>	Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 565 mm, con coliso, sin coliso,	
GTIN (EAN)	4050118653274	Acero, cincado, cromado	
Cantidad	20 ST		