



Placas de montaje 1,5 mm chapa de acero, cincado

Datos generales para pedido

Versión	FPC (caja de policarbonato vacía), Placa de montaje, Placa de montaje, Altura: 360 mm, Anchura: 560 mm, Profundidad: 1.5 mm, Material básico: Chapa de acero, cincado, plata
Código	9535980000
Tipo	MP FPC 40/60
GTIN (EAN)	4032248009695
Cantidad	1 Pieza

MP FPC 40/60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Datos técnicos

www.weidmueller.com

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	1.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0591 inch
Altura	360 mm	Altura (pulgadas)	14.1732 inch
Anchura	560 mm	Anchura (pulgadas)	22.0472 inch
Peso neto	2316 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Tipo de fijación	atornillado	Superficie	cincado
Material básico	Chapa de acero		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

MP FPC 40/60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**TS 35****Accesorios****Datos generales para pedido**

Tipo	TS35X7.5 ST FPC 40 VER	Versión
Código	8000037562	Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 365 mm, con coliso, sin coliso,
GTIN (EAN)	4050118653267	Acero, cincado, cromado
Cantidad	20 ST	
Tipo	TS35X7.5 ST FPC 60 HOR	Versión
Código	8000037563	Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 565 mm, con coliso, sin coliso,
GTIN (EAN)	4050118653274	Acero, cincado, cromado
Cantidad	20 ST	