

**SIHA STRAP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Imagen de producto**

El soporte de fusible SIHA convierte rápidamente un borne seccionable en un borne portafusibles: sólo es necesario retirar la palanca de desconexión e insertar el enchufe con fusible.

**Datos generales para pedido**

Versión	Soporte del fusible para borne de paso, Beige oscuro, 6.3 A, enchufable, V-0, Wemid
Código	<a href="#">9537680000</a>
Tipo	SIHA STRAP
GTIN (EAN)	4032248183920
Cantidad	20 Pieza

**SIHA STRAP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Datos técnicos**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Homologaciones**

RoHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Anchura	5 mm	Anchura (pulgadas)	0.1968 inch
Peso neto	0.4 g		

**Temperaturas**

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C	Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.	120 °C	

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
RoHS	

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos del material**

Material básico	Wemid	Color	Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		

**Generalidades**

Gama de temperaturas de servicio, max.	120 °C
--	--------

**Otros datos técnicos**

Tipo de montaje	insertado
-----------------	-----------

**Valores característicos del sistema**

Versión	Elemento de seguridad
---------	-----------------------

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		