



- para un desaislamiento rápido y preciso de cables a prueba de humedad de 8 - 13 mm Ø, por ejemplo, cable NYM, 3 x 1,5 mm² hasta 5 x 2,5 mm²
- no es necesario el ajuste de la profundidad de corte
- Excelente para trabajos en cajas de conexión y de distribución

Datos generales para pedido

Versión	Sheathing strippers
Código	9918030000
Tipo	STRIPPER COAX
GTIN (EAN)	4032248359141
Cantidad	1 Pieza

STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Profundidad	18.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.7283 inch
Altura	20.5 mm	Altura (pulgadas)	0.8071 inch
Anchura	97 mm	Anchura (pulgadas)	3.8189 inch
Peso neto	39 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Datos técnicos

Descripción del artículo	Pelamangueras para cable coaxial y para cable redondo PVC
--------------------------	---

Herramientas para desaislar

Tipo de cable	Cables redondos y de datos coaxiales	Diámetro del conductor, máx.	7.5 mm
Diámetro del conductor, mín.	4.8 mm	Sección de conexión del conductor, max.	44 mm ²
Sección de conexión del conductor, mín.	18 mm ²	Cable posible	Cables de PVC

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

