

STRIPPER ROUND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- para un desaislamiento rápido y preciso de cables a prueba de humedad de 8 - 13 mm Ø, por ejemplo, cable NYM, 3 x 1,5 mm² hasta 5 x 2,5 mm²
- no es necesario el ajuste de la profundidad de corte
- Excelente para trabajos en cajas de conexión y de distribución

Datos generales para pedido

Versión	Sheathing strippers
Código	9918040000
Tipo	STRIPPER ROUND
GTIN (EAN)	4032248359158
Cantidad	1 Pieza

STRIPPER ROUND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	25 mm	Profundidad (pulgadas)	0.9842 inch
Altura	35 mm	Altura (pulgadas)	1.378 inch
Anchura	125 mm	Anchura (pulgadas)	4.9212 inch
Peso neto	50 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para desaislar cajas
--------------------------	----------------------------------

Herramientas para desaislar

Tipo de cable	conductor rígido y flexible con aislamiento PVC	Diámetro del conductor, máx.	13 mm
Diámetro del conductor, mín.	8 mm	Sección de conexión del conductor, max.	133 mm ²
Sección de conexión del conductor, min. 50 mm ²			

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Dibujos

