

## STRIPPER ROUND

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- para un desaislamiento rápido y preciso de cables a prueba de humedad de 8 - 13 mm Ø, por ejemplo, cable NYM, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> hasta 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- no es necesario el ajuste de la profundidad de corte
- Excelente para trabajos en cajas de conexión y de distribución

### Datos generales para pedido

Versión	Sheathing strippers
Código	<a href="#">9918040000</a>
Tipo	STRIPPER ROUND
GTIN (EAN)	4032248359158
Cantidad	1 Pieza

## STRIPPER ROUND

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Profundidad	25 mm	Profundidad (pulgadas)	0.9842 inch
Altura	35 mm	Altura (pulgadas)	1.378 inch
Anchura	125 mm	Anchura (pulgadas)	4.9212 inch
Peso neto	50 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para desaislar cajas
--------------------------	----------------------------------

### Herramientas para desaislar

Tipo de cable	conductor rígido y flexible con aislamiento PVC	Diámetro del conductor, máx.	13 mm
Diámetro del conductor, mín.	8 mm	Sección de conexión del conductor, max.	133 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, min. 50 mm <sup>2</sup>			

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

**Dibujos**

