

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- para un desaislamiento rápido y preciso de cables a prueba de humedad de 8 - 13 mm Ø, por ejemplo, cable NYM, 3 x 1,5 mm² hasta 5 x 2,5 mm²
- no es necesario el ajuste de la profundidad de corte
- Excelente para trabajos en cajas de conexión y de distribución

Datos generales para pedido

Versión	Sheathing strippers
Código	9918050000
Tipo	STRIPPER ROUND TOP
GTIN (EAN)	4032248359165
Cantidad	1 Pieza

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Profundidad	25 mm
Altura	35 mm
Anchura	125 mm
Peso neto	46.2 g

Profundidad (pulgadas)	0.9842 inch
Altura (pulgadas)	1.378 inch
Anchura (pulgadas)	4.9212 inch

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado
RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Datos técnicos

Descripción del artículo	Desaislador de caja con dispositivo de desaislamiento para cables individuales y cortadora longitudinal
--------------------------	---

Herramientas para desaislar

Tipo de cable	conductor rígido y flexible con aislamiento PVC
Diámetro del conductor, mín.	8 mm
Sección de conexión del conductor, max.	4 mm ²

Diámetro del conductor, máx.	13 mm
Zona de desaislado, min.	0.25 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	0.2 mm ²

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163
ECLASS 15.0	21-04-90-90

ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 14.0	21-04-90-90

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

