

STRIPPER PC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- para un desaislamiento rápido y preciso de cables a prueba de humedad de 8 - 13 mm Ø, por ejemplo, cable NYM, 3 x 1,5 mm² hasta 5 x 2,5 mm²
- no es necesario el ajuste de la profundidad de corte
- Excelente para trabajos en cajas de conexión y de distribución

Datos generales para pedido

Versión	Sheathing strippers
Código	9918060000
Tipo	STRIPPER PC
GTIN (EAN)	4032248359172
Cantidad	1 Pieza

STRIPPER PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Profundidad	25 mm
Altura	35 mm
Anchura	125 mm
Peso neto	44.4 g

Profundidad (pulgadas)	0.9842 inch
Altura (pulgadas)	1.378 inch
Anchura (pulgadas)	4.9212 inch

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado
RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para desaislar cables de comunicación de datos con diámetro exterior 5 - 15 mm Ø
--------------------------	--

Herramientas para desaislar

Tipo de cable	Cable de datos / Telecomunicación y proceso de datos	Diámetro del conductor, máx.	15 mm
Diámetro del conductor, mín.	5 mm	Zona de desaislado AWG, máx.	12 AWG
Zona de desaislado AWG, mín.	24 AWG	Zona de desaislado, min.	0.25 mm ²
Sección de conexión del conductor, max.	4 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	0.2 mm ²

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

STRIPPER PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dibujos

www.weidmueller.com

