



- Desaislamiento simple, rápido y preciso de todos los cables redondos corrientes de 4 - 37 mm²
- Tornillo de cabeza moleteada al final de la empuñadura para ajustar la profundidad de corte (mediante el ajuste de la profundidad de corte se excluyen daños en los conductores interiores)

Datos generales para pedido

Versión	Sheathing strippers
Código	9918070000
Tipo	SLICER NO 16
GTIN (EAN)	4032248359189
Cantidad	1 Pieza

SLICER NO 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Profundidad	35 mm
Altura	29 mm
Anchura	132 mm
Peso neto	74 g

Profundidad (pulgadas)	1.378 inch
Altura (pulgadas)	1.1417 inch
Anchura (pulgadas)	5.1968 inch

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado
RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Datos técnicos

Descripción del artículo	Cortador de cables para conductores con diámetro exterior de 4 - 16 mm ø
--------------------------	--

Herramientas para desaislar

Tipo de cable	conductor rígido y flexible con aislamiento PVC
Diámetro del conductor, mín.	4 mm
Sección de conexión del conductor, max.	201 mm ²

Diámetro del conductor, máx.	16 mm
Zona de desaislado AWG, máx.	6 AWG

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109
ECLASS 15.0	21-04-37-06

ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 14.0	21-04-37-06

SLICER NO 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Accesos/piezas de repuesto**

- Desaislamiento simple, rápido y preciso de todos los cables redondos corrientes de 4 - 37 mm²
- Tornillo de cabeza moleteada al final de la empuñadura para ajustar la profundidad de corte (mediante el ajuste de la profundidad de corte se excluyen daños en los conductores interiores)

Datos generales para pedido

Tipo	ZUB SLICER NO16-35	Versión
Código	9201430000	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248430314	
Cantidad	2 ST	