



- Desaislamiento simple, rápido y preciso de todos los cables redondos corrientes de 4 - 37 mm²
- Tornillo de cabeza moleteada al final de la empuñadura para ajustar la profundidad de corte (mediante el ajuste de la profundidad de corte se excluyen daños en los conductores interiores)

Datos generales para pedido

Versión	Sheathing strippers
Código	9918100000
Tipo	SLICER NO 35
GTIN (EAN)	4032248359318
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2024-01-17T00:00:00+01:00

SLICER NO 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Profundidad	48 mm
Altura	30 mm
Anchura	150 mm
Peso neto	121 g

Profundidad (pulgadas)	1.8898 inch
Altura (pulgadas)	1.1811 inch
Anchura (pulgadas)	5.9055 inch

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado
RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Datos técnicos

Descripción del artículo	Cortador de cables para conductores con diámetro exterior 27 - 37 mm
--------------------------	--

Herramientas para desaislar

Tipo de cable	conductor rígido y flexible con aislamiento PVC
Diámetro del conductor, mín.	27 mm

Diámetro del conductor, máx.	37 mm
------------------------------	-------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109
ECLASS 15.0	21-04-37-06

ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 14.0	21-04-37-06

SLICER NO 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Accesos/piezas de repuesto**

- Desaislamiento simple, rápido y preciso de todos los cables redondos corrientes de 4 - 37 mm²
- Tornillo de cabeza moleteada al final de la empuñadura para ajustar la profundidad de corte (mediante el ajuste de la profundidad de corte se excluyen daños en los conductores interiores)

Datos generales para pedido

Tipo	ZUB SLICER NO16-35	Versión
Código	9201430000	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248430314	
Cantidad	2 ST	