

## STRIPAX 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosores de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

### Datos generales para pedido

Versión	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar
Código	<a href="#">9918180000</a>
Tipo	STRIPAX 16 ZERT
GTIN (EAN)	4032248371662
Cantidad	1 Pieza

## STRIPAX 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Profundidad	22 mm	Profundidad (pulgadas)	0.8661 inch
Altura	99 mm	Altura (pulgadas)	3.8976 inch
Anchura	190 mm	Anchura (pulgadas)	7.4803 inch
Peso neto	200 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para desaislar cables de sección máxima 16 mm <sup>2</sup>
--------------------------	--

### Herramientas para desaislar

Tipo de cable	conductor rígido y flexible con aislamiento PVC	Sección del conductor (Potencia de corte)	6 mm <sup>2</sup>
Zona de desaislado AWG, máx.	6 AWG	Zona de desaislado AWG, mín.	10 AWG
Zona de desaislado, min.	6 mm <sup>2</sup>	Longitud de desaislado, máx.	25 mm
Color	naranja	Sección de conexión del conductor, max.	16 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, min. 6 mm <sup>2</sup>			

### Indicación importante

Información de producto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático</li> <li>• Para cables flexibles y rígidos</li> <li>• Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval</li> <li>• Longitud de desaislado ajustable por tope</li> <li>• Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado</li> <li>• Los conductores individuales no se abren</li> <li>• Ajustable a diferentes grosores de conductor</li> <li>• Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial</li> <li>• Unidad de corte fija y autoajustable</li> <li>• Vida útil prolongada</li> <li>• Diseño ergonómico optimizado</li> </ul> Pelamangueras para cables con aislamiento de PVC
-------------------------	--

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

**Dibujos**

**Ejemplo de uso**



## STRIPAX 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accesorios

www.weidmueller.com

### Accesorios/piezas de repuesto



- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosores de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

### Datos generales para pedido

Tipo	ERME 16 <sup>2</sup> SPX 4	Versión	
Código	<a href="#">1119040000</a>	Accesorios, Portacuchillas	
GTIN (EAN)	4032248948437		
Cantidad	1 ST		
Tipo	ERTE KLBC SPX 16	Versión	
Código	<a href="#">2571490000</a>	Accesorios, Mordaza de sujeción de repuesto	
GTIN (EAN)	4050118582116		
Cantidad	1 ST		