

VT MASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La principal función de los comprobadores de tensión es verificar si hay tensión o no. El comprobador de tensión bipolar es el único comprobador aprobado que cumple con los requisitos de la ley alemana de protección laboral.

- con pantalla LED
- conforme a la norma VDE,
- alta resistencia a tensiones eléctricas elevadas,
- para cada aplicación el comprobador idóneo

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas de prueba, Comprobador de tensión bipolar
Código	9918880000
Tipo	VT MASTER
GTIN (EAN)	4032248405763
Cantidad	1 Pieza

VT MASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	60 mm	Profundidad (pulgadas)	2.3622 inch
Altura	28 mm	Altura (pulgadas)	1.1024 inch
Anchura	235 mm	Anchura (pulgadas)	9.252 inch
Longitud	235 mm	Longitud (pulgadas)	9.252 inch
Peso neto	158 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme

Exención RoHS (si procede/conocida) 7cl

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

SCIP b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

Datos técnicos

Descripción del artículo Comprobador de tensión hasta 690V/ 100 Hz LED

Aparatos de medición y de prueba

Carga conectable	No	Categoría de circuito de medición	CAT III 600 V
Tensión nominal, máx.	690 V AC/DC	Tensión nominal, mín.	12 V
Rango de tensión/AC	12-690 V	Rango de tensión/DC	690 V
Temperatura de trabajo, max.	55 °C	Temperatura de trabajo, min.	-15 °C
Indicador corriente continua	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V	Indicador corriente alterna	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V
Zona de frecuencia, max.	65 Hz	Zona de frecuencia, min.	0 Hz
Indicación	LED	Tipo de protección	IP54
Tipo de batería	Batería 1,5 V Tipo AAA	Indicador de dirección de giro	No
Control de continuidad	Sí - óptico y acústico	Ensayo de aislamiento	6 kV
Resistencia a tensiones eléctricas altas	6 kV	revisado y aprobado según...	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)
Protección de puntas de prueba GS 38	Sí	Reconocimiento de polaridad	No
Función HOLD	No		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

VT MASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Accesorios

Accesorios para equipo de comprobación y medición



Datos generales para pedido

Tipo	BATTERIE 1,5V MICRO	Versión	
Código	9201310000	Herramientas de prueba, Batería	
GTIN (EAN)	4032248421121		
Cantidad	2 ST		
Tipo	SKAI TASCHE	Versión	
Código	2544760000	Toolbag	
GTIN (EAN)	4050118554724		
Cantidad	1 ST		
Tipo	PRSPSU	Versión	
Código	1332420000		
GTIN (EAN)	4050118136449		
Cantidad	1 ST		
Tipo	2POL TESTER ZUB	Versión	
Código	2565720000		
GTIN (EAN)	4050118575279		
Cantidad	1 ST		