

VT CTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La principal función de los comprobadores de tensión es verificar si hay tensión o no. El comprobador de tensión bipolar es el único comprobador aprobado que cumple con los requisitos de la ley alemana de protección laboral.

- con pantalla LED
- conforme a la norma VDE,
- alta resistencia a tensiones eléctricas elevadas,
- para cada aplicación el comprobador idóneo

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Herramientas de prueba, Comprobador de tensión bipolar |
| Código | 9918970000 |
| Tipo | VT CTB |
| GTIN (EAN) | 4032248405855 |
| Cantidad | 1 Pieza |

VT CTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|--------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 19 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.748 inch |
| Altura | 21 mm | Altura (pulgadas) | 0.8268 inch |
| Anchura | 137 mm | Anchura (pulgadas) | 5.3937 inch |
| Longitud | 137 mm | Longitud (pulgadas) | 5.3937 inch |
| Peso neto | 50 g | | |

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme

Exención RoHS (si procede/conocida) 7cl

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

SCIP b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

Datos técnicos

Descripción del artículo Comprobador de tensión hasta 48V

Aparatos de medición y de prueba

| | | | |
|------------------------------|--------|--------------------------------|----------------------|
| Carga conectable | No | Tensión nominal, máx. | 48 V DC |
| Tensión nominal, mín. | 3 V DC | Rango de tensión/AC | 3-48 V |
| Rango de tensión/DC | 48 V | Temperatura de trabajo, max. | 50 °C |
| Temperatura de trabajo, min. | -10 °C | Zona de frecuencia, max. | 65 Hz |
| Zona de frecuencia, min. | 0 Hz | Indicación | LED |
| Tipo de protección | IP40 | Indicador de dirección de giro | No |
| Control de continuidad | No | revisado y aprobado según.... | EN 61010-1, EN 61326 |
| Reconocimiento de polaridad | No | Función HOLD | No |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000494 | ETIM 9.0 | EC000494 |
| ETIM 10.0 | EC000494 | ECLASS 14.0 | 27-20-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-20-03-08 | | |

VT CTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dibujos

www.weidmueller.com



VT CTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Accesorios

Accesorios para equipo de comprobación y medición



Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Tipo | SKAI TASCHE | Versión | |
| Código | 2544760000 | Toolbag | |
| GTIN (EAN) | 4050118554724 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |