

**TS 32X15 2M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustration du produit**

**Acier** Les rails DIN sont les plus répandus sur le marché. Il possède la plus faible tenue aux courts-circuits des rails profilés métalliques, avec l'acier inoxydable.

**Informations générales de commande**

Version	Rail profilé, Accessoires, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé, Largeur: 2000 mm, Hauteur: 33 mm, Profondeur: 15 mm
Référence	<a href="#">0122800000</a>
Type	TS 32X15 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190066307
Qté.	20 M

## TS 32X15 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	15 mm	Profondeur (pouces)	0.5906 inch
Hauteur	33 mm	Hauteur (pouces)	1.2992 inch
Largeur	2000 mm	Largeur (pouces)	78.74 inch
Poids net	360 g		

## Températures

Température ambiante	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		


## Rail profilé

Instruction de montage	Montage direct						
Normes	DIN EN 60715						
Surface	à revêtement de zinc galvanique et passivé						
Epaisseur	1.50 mm						
Matériau de base	Acier						
Longueur du rail profilé	<table> <tr> <td>min.</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td>nominal</td> <td>2000 mm</td> </tr> <tr> <td>max.</td> <td>2000 mm</td> </tr> </table>	min.	0 mm	nominal	2000 mm	max.	2000 mm
min.	0 mm						
nominal	2000 mm						
max.	2000 mm						
Courant de courte durée admissible par seconde conformément à CEI 60947-7-2	4.2 kA						
Rail profilé pré-perforé	Non						
Largeur de fente							
La tenue aux courts-circuits correspond à un conducteur E-Cu	35.00 mm <sup>2</sup>						
Entraxe de perçage des trous	0 mm						
Écart de fente							
Longueur de fente							

**TS 32X15 2M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**

## TS 32X15 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Support de rail profilé



## Informations générales de commande

Type	TST 2/M6	Version
Référence	<a href="#">0101700000</a>	Pied de montage pour rail, argent, Acier, M 6, Largeur: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190069254	
Qté.	10 ST	

## Support de montage



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusqu'aux moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

## Informations générales de commande

Type	SST 3 2M	Version
Référence	<a href="#">0152700000</a>	Accessoires, Tige de verrouillage
GTIN (EAN)	4008190126193	
Qté.	2 M	

## Support de rail profilé



## Informations générales de commande

Type	TSTW 6/M6	Version
Référence	<a href="#">0164000000</a>	Pied de montage pour rail, argent, Acier, M 6, Largeur: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190095345	
Qté.	10 ST	

## TS 32X15 2M/ST/ZN


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

Type	TSTW 5/M5	Version
Référence	<a href="#">0178100000</a>	Pied de montage pour rail, argent, Acier, M 5, Largeur: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190059651	
Qté.	10 ST	

## Équerre de blocage



Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

## Informations générales de commande

Type	EWK 2	Version
Référence	<a href="#">0199360000</a>	Équerre de blocage, beige, TS 32, V-0, Wemid, Largeur: 15 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190023546	
Qté.	50 ST	
Type	EWK 1	Version
Référence	<a href="#">0206160000</a>	Équerre de blocage, beige, TS 32, V-0, Wemid, Largeur: 9 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190080020	
Qté.	50 ST	

## Support de montage



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusqu'aux moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

## Informations générales de commande

Type	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Version
Référence	<a href="#">0295900000</a>	Série SAK, Vis six pans creux, Visser, Nombre de pôles: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
Qté.	50 ST	
Type	MB M6/M4 GR	Version
Référence	<a href="#">0334900000</a>	Écrou glissant, M 6
GTIN (EAN)	4008190057602	
Qté.	20 ST	
Type	FKSC M6X12 D9/SW3	Version
Référence	<a href="#">0353500000</a>	Série SAK, Vis six pans creux, Visser, Nombre de pôles: 1
GTIN (EAN)	4008190139285	
Qté.	50 ST	

## TS 32X15 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Support de rail profilé



## Informations générales de commande

Type	SH 2	Version
Référence	<a href="#">0494920000</a>	Support de barre collectrice, Jaune moyen, 130 °C, Largeur: 40 mm,
GTIN (EAN)	4008190007584	V-0, KrG, Vissé
Qté.	10 ST	

## Équerre de blocage



Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

## Informations générales de commande

Type	EWK 1 ALT	Version
Référence	<a href="#">0495160000</a>	Équerre de blocage, beige, TS 32, V-2, Polyamide 66, Largeur: 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190160777	100 °C
Qté.	50 ST	

## Support de montage



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusqu'à dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

## Informations générales de commande

Type	MB M3/M5 CRM	Version
Référence	<a href="#">0503500000</a>	Écrou glissant, M 5
GTIN (EAN)	4008190182083	
Qté.	20 ST	

## TS 32X15 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

Type	MB M5/M3 SW	Version
Référence	<a href="#">0553400000</a>	Écrou glissant, M 5
GTIN (EAN)	4008190122263	
Qté.	20 ST	

## Matériel de montage



Intégration, extension et individualisation - les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation  
Les accessoires système complètement structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement les boîtiers aux exigences spécifiques de chaque application.

## Kits de matériaux de fixation

Des kits de matériaux de fixation sont disponibles pour l'installation facile et rapide de supports de plaque signalétique, de supports documents et de capots anti-pluie.

Le kit de fixation de plaquettes - SD est nécessaire pour installer un ID plastique (Trafolyte) ou une plaque signalétique. À l'aide de ce kit, vous pouvez monter l'ID ou la plaque signalétique directement sur le couvercle du boîtier. Le kit de fixation de plaquettes a spécialement été développé pour cet usage. Seul ce kit de fixation est en mesure de garantir qu'il ne se produira aucune fuite sur le boîtier et que la plaque ne s'endommagera pas.

Le kit de fixation universel - TPSD a été développé pour garantir un montage sûr et rapide des supports de plaque signalétique, des capots anti-pluie et des supports documents, par exemple. L'utilisation de ce kit de fixation permet de minimiser, voire d'éliminer, le risque de fuites.

## Informations générales de commande

Type	FKSC M6X8 D9/SW3	Version
Référence	<a href="#">0642600000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Vis de fixation, Matériau de base: Acier
GTIN (EAN)	4008190058258	
Qté.	50 ST	

## Support de rail profilé



## TS 32X15 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Informations générales de commande

Type	TST 2/M5	Version
Référence	<a href="#">1286600000</a>	Pied de montage pour rail, argent, Acier, M 5, Largeur: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190144777	
Qté.	10 ST	

## Support de montage



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusqu'à dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

## Informations générales de commande

Type	FKSC M4X6 D8/SW2	Version
Référence	<a href="#">1567480000</a>	Série SAK, Vis six pans creux, Visser, Nombre de pôles: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
Qté.	100 ST	

## Support de rail profilé



## Informations générales de commande

Type	TSTW D 4.3	Version
Référence	<a href="#">1610110000</a>	Pied de montage pour rail, argent, Acier, without, Largeur: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190185305	
Qté.	10 ST	
Type	TSTW 5/M5 ZN	Version
Référence	<a href="#">1779100000</a>	Pied de montage pour rail, argent, Acier, M 5, Largeur: 18 mm
GTIN (EAN)	4032248169894	
Qté.	10 ST	