

ESO/SCHS1 500X12,5X0,3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com




Figure similaire

Informations générales de commande

Version	Repères de bornes, Repérages d'inserts, 500 x 12.5 mm, blanc
Référence	0139000000
Type	ESO/SCHS1 500X12,5X0,3
GTIN (EAN)	4008190047252
Qté.	100 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Dernière date de commande	2026-01-30T00:00:00+01:00

ESO/SCHS1 500X12,5X0,3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	1 mm	Profondeur (pouces)	0.0394 inch
Hauteur	500 mm	Hauteur (pouces)	19.685 inch
Largeur	12.5 mm	Largeur (pouces)	0.4921 inch
Poids net	2.46 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...80 °C
------------------------------------	-------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Caractéristiques générales

Couleur du matériau selon code couleurs	9
Orientation de l'impression	horizontal et vertical
Nombre par feuille	1
Largeur	12.5 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Couleur	blanc
Matériau de base	Papier
Caractères imprimés	sans
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement
	Feuille d'étiquettes
Nombre de repérages par combinaison	1 Label sheet = Insert markers
plage de température d'utilisation	-40...80 °C