

STB 16/D7/4/M4 SAK35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Adaptateurs de test et fiches de contrôle sont utilisés pour le raccordement électrique entre les blocs de jonction et l'équipement de tester. De cette façon, un contact électrique peut être établi à l'état filaire et les mesures peuvent être faites facilement.

Informations générales de commande

Version	Série SAK, Étui
Référence	0140200000
Type	STB 16/D7/4/M4 SAK35
GTIN (EAN)	4008 190134884
Qté.	50 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 3.5 g

Températures

Température de stockage -25 °C...55 °C Température ambiante -5 °C...40 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption

Exemption RoHS (le cas échéant/
connue) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	Vissé	Instruction de montage	Montage direct
Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non		

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Cuivre - zinc	Surface	zingué
Couleur	gris		

Caractéristiques du système

Version pour bornes

Dimensions

Diamètre extérieur	7 mm	Profondeur d'enfichage	14 mm
--------------------	------	------------------------	-------

Généralités

Instruction de montage	Montage direct	Surface	zingué
------------------------	----------------	---------	--------