

STB 17/D6/4/M4 SAKC10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Similar to illustration

Adaptateurs de test et fiches de contrôle sont utilisés pour le raccordement électrique entre les blocs de jonction et l'équipement de tester. De cette façon, un contact électrique peut être établi à l'état filaire et les mesures peuvent être faites facilement.

Informations générales de commande

Version	Série SAK, Étui
Référence	0147100000
Type	STB 17/D6/4/M4 SAKC10
GTIN (EAN)	4008190183042
Qté.	50 Pièce

STB 17/D6/4/M4 SAKC10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	22 mm	Profondeur (pouces)	0.8661 inch
Diamètre	6 mm	Poids net	2.59 g

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-5 °C...40 °C
-------------------------	----------------	----------------------	---------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	Vissé	Instruction de montage	Montage direct
Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non		

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Cuivre - zinc	Surface	zingué
Couleur	gris		

Caractéristiques du système

Version	pour bornes
---------	-------------

Dimensions

Diamètre extérieur	6 mm	Diamètre	6 mm
Profondeur d'enfichage	15.5 mm		

Généralités

Instruction de montage	Montage direct	Surface	zingué
------------------------	----------------	---------	--------