

H2,5/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pour conducteurs 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)

Matériau E-Cu, étamé

Tolérances selon DIN 46228 partie 1

- En vrac en sachet plastique

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------------|
| Version | Embout, Norme, 12 mm, 12 mm, Non |
| Référence | 0186100000 |
| Type | H2,5/12 |
| GTIN (EAN) | 4008190172954 |
| Qté. | 1000 Pièce |
| Emballage | en vrac |

H2,5/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| N° de certificat (cULus) | E499744 |

Dimensions et poids

| | |
|-----------|--------|
| Poids net | 0.11 g |
|-----------|--------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Caractéristiques techniques

| Description de l'article | Embouts nus | Version | Norme |
|--------------------------|-------------|---------|-------|
|--------------------------|-------------|---------|-------|

Embouts

| | | | |
|---|---------------------|--|----------|
| Diamètre de la surface des contacts (D1) | 2.2 mm | Longueur de la surface des contacts (L2) | 12 mm |
| Diamètre de la collerette (D2) | 3.4 mm | L1 en mm | 12.00 mm |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 14 AWG, max. | | Longueur de dénudage | 12 mm |
| Section de raccordement du conducteur | 2.5 mm ² | | |

H2,5/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

