QL 2 SAKS1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

Informations générales de commande

Version	Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, gris, 47 A, Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 13.00, Isolé: Non, Largeur: 18.9 mm
Référence	<u>0191400000</u>
Туре	QL 2 SAKS1
GTIN (EAN)	4008190123130
Qté.	50 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

QL 2 SAKS1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments				
ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
Profondeur	2 mm	Profondeur (pouces)	0.0787 inch	
Hauteur	6 mm	Hauteur (pouces)	0.2362 inch	
Largeur	18.9 mm	Largeur (pouces)	0.7441 inch	
Poids net	1.56 g			
Températures				
Température de stockage	-25 °C55 °C	Température ambiante	-5 °C40 °C	
Conformité environneme	ntale du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications				
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40	
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40	
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40	
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03	
ECLASS 15.0	27-25-03-03			
Autres caractéristiques t	echniques			
Type de fixation	Vissé	Instruction de montage	Montage direct	
Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non		<u>-</u>	
Caractéristiques des mat	ériaux			
Matériau de base	Cu Zn	Couleur	gris	
Caractéristiques du systè	eme			
Version	pour connexions			
	transversales ouvertes			
Caractéristiques nominal	es		'	
Courant nominal	47 A			
Dimensions				
Pas en mm (P)	13.00 mm			
Généralités			,	
Nombre de pôles	2	Instruction de montage	Montage direct	
Temple de polos		monaction de monage	Montage andet	

Date de création 09.11.2025 06:42:54 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

QL 2 SAKS1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Support de montage



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

Type KISC M3X6 SAKS1
Référence 0346200000
GTIN (EAN) 4008190175658

Étriers, Vis de fixation, Acier

Version

100 ST

Niveau du catalogue / Dessins