

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit







Acier Les rails DIN sont les plus répandus sur le marché. Il possède la plus faible tenue aux courts-circuits des rails profilés métalliques, avec l'acier inoxydable.

Informations générales de commande

Version	Rail profilé, Accessoires, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé, Largeur: 2000 mm, Hauteur: 35 mm, Profondeur: 15 mm
Référence	<u>0236500000</u>
Туре	TS 35X15/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190183967
Qté.	20 M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Αg	rém	ents
----	-----	------

ROHS	Conforme		
Dimensions et poid	s		
Profondeur	15 mm	Profondeur (pouces)	0.5906 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1.378 inch
Largeur	2000 mm	Largeur (pouces)	78.74 inch
Poids not	611 11 a		

Températures

Température ambiante -5 °C...40 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Rail profilé

Diamètre du trou d'implantation (D)	5.2 mm	
Instruction de montage	Montage direct	
Normes	selon EN 60715	
Surface	à revêtement de zinc galvanique et passivé	
Epaisseur	1.50 mm	
Matériau de base	Acier	
Longueur du rail profilé	min.	0 mm
	nominal	2000 mm
	max.	2000 mm
Trou de perçage, fendu	Oui	
Longueur de fente	25.00 mm	
Écart de fente	11.00 mm	
Courant de courte durée admissible par seconde conformément à CEI 60947-7-2	6 kA	
Largeur de fente	5.20 mm	
Rail profilé pré-perforé	Oui	
Largeur de fente		
La tenue aux courts-circuits correspond à un conducteur E-Cu	50.00 mm ²	
Diamètre du trou de perçage	5.20 mm	
Entraxe de perçage des trous	36 mm	
Écart de fente		
Longueur de fente		

Date de création 07.11.2025 10:14:36 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Equerre de blocage









Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

Informations générales de commande

Туре	WEW 35/1	Version
Référence	<u>1059000000</u>	Équerre de blocage, Beige foncé, TS 35, V-2, Wemid, Largeur: 12 mm,
GTIN (EAN)	4008190172282	100 °C
Qté.	50 ST	
Туре	WEW 35/2	Version
Référence	1061200000	Équerre de blocage, Beige foncé, TS 35, HB, Wemid, Largeur: 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190030230	100 °C
Qté.	50 ST	
Туре	ZEW 35	Version
Référence	9540000000	Équerre de blocage, Beige foncé, TS 35, V-2, Wemid, Largeur: 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190956264	100 °C
Qté.	20 ST	
Туре	ZEW 35/2	Version
Référence	8630740000	Équerre de blocage, Beige foncé, TS 35, V-2, Wemid, Largeur: 8 mm,
GTIN (EAN)	4032248348916	100 °C
Qté.	20 ST	
Туре	EW 35	Version
Référence	0383560000	Équerre de blocage, beige, TS 35, V-2, Wemid, Largeur: 8.5 mm, 100
GTIN (EAN)	4008190181314	°C
Qté.	50 ST	
Туре	EW 35 GR 7032	Version
Référence	0383530000	Équerre de blocage, gris, TS 35, V-0, Wemid, Largeur: 9 mm, 120 °C
GTIN (EAN)	4008190027322	
Qté.	50 ST	
Туре	EW 35/SCHA/M3	Version
Référence	0258660000	Équerre de blocage, beige, TS 35, V-2, Wemid, Largeur: 16.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190033477	100 °C
Qté.	20 ST	

Support de rail profilé





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	TST 2/M5	Version
Référence	<u>1286600000</u>	Pied de montage pour rail, argent, Acier, M 5, Largeur: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190144777	
Qté.	10 ST	
Туре	TST 2/M6	Version
Référence	0101700000	Pied de montage pour rail, argent, Acier, M 6, Largeur: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190069254	
Qté.	10 ST	
Туре	TSTW 5/M5	Version
Référence	0178100000	Pied de montage pour rail, argent, Acier, M 5, Largeur: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190059651	
Qté.	10 ST	
Туре	TSTW 5/M5 ZN	Version
Type Référence	TSTW 5/M5 ZN 1779100000	Version Pied de montage pour rail, argent, Acier, M 5, Largeur: 18 mm
	,	
Référence	<u>1779100000</u>	
Référence GTIN (EAN)	1779100000 4032248169894	
Référence GTIN (EAN) Qté.	1779100000 4032248169894 10 ST	Pied de montage pour rail, argent, Acier, M 5, Largeur: 18 mm
Référence GTIN (EAN) Qté.	1779100000 4032248169894 10 ST TSTW 6/M6	Pied de montage pour rail, argent, Acier, M 5, Largeur: 18 mm Version
Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence	1779100000 4032248169894 10 ST TSTW 6/M6 0164000000	Pied de montage pour rail, argent, Acier, M 5, Largeur: 18 mm Version
Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence GTIN (EAN)	1779100000 4032248169894 10 ST TSTW 6/M6 0164000000 4008190095345	Pied de montage pour rail, argent, Acier, M 5, Largeur: 18 mm Version
Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence GTIN (EAN) Oté.	1779100000 4032248169894 10 ST TSTW 6/M6 0164000000 4008190095345 10 ST	Pied de montage pour rail, argent, Acier, M 5, Largeur: 18 mm Version Pied de montage pour rail, argent, Acier, M 6, Largeur: 18 mm
Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence GTIN (EAN) Qté.	1779100000 4032248169894 10 ST TSTW 6/M6 0164000000 4008190095345 10 ST TSTW D 4.3	Pied de montage pour rail, argent, Acier, M 5, Largeur: 18 mm Version Pied de montage pour rail, argent, Acier, M 6, Largeur: 18 mm Version

Support de montage



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

Туре	FKSC M4X6 D8/SW2	Version
Référence	<u>1567480000</u>	Série SAK, Vis six pans creux, Visser, Nombre de pôles: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
Qté.	100 ST	
Туре	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Version
Type Référence	FKSC M5X8 D9/SW2.5 0295900000	Version Série SAK, Vis six pans creux, Visser, Nombre de pôles: 1
	· ·	

Date de création 07.11.2025 10:14:36 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Matériel de montage



Intégration, extension et individualisation - les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation Les accessoires système complètement structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement les boîtiers aux exigences spécifiques de chaque application.

Kits de matériels de fixation

Des kits de matériels de fixation sont disponibles pour l'installation facile et rapide de supports de plaque signalétique, de supports documents et de capots antipluie.

Le kit de fixation de plaquettes – SD est nécessaire pour installer un ID plastique (Trafolyte) ou une plaque signalétique. À l'aide de ce kit, vous pouvez monter l'ID ou la plaque signalétique directement sur le couvercle du boîtier. Le kit de fixation de plaquettes a spécialement été développé pour cet usage. Seul ce kit de fixation est en mesure de garantir qu'il ne se produira aucune fuite sur le boîtier et que la plaque ne s'endommagera pas. Le kit de fixation universel – TPSD a été développé pour garantir un montage sûr et rapide des supports de plaque signalétique, des capots anti-pluie et des supports documents, par exemple. L'utilisation de ce kit de fixation permet de minimiser, voire d'éliminer, le risque de fuites.

Informations générales de commande

	3	
Туре	FKSC M6X8 D9/SW3	Version
Référence	0642600000	Klippon TB (Terminal Box), Vis de fixation, Matériau de base: Acier
GTIN (EAN)	4008190058258	
Qté.	50 ST	

Support de montage



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

Туре	FKSC M6X12 D9/SW3	Version
Référence	0353500000	Série SAK, Vis six pans creux, Visser, Nombre de pôles: 1
GTIN (EAN)	4008190139285	
Qté.	50 ST	

Date de création 07.11.2025 10:14:36 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Support de rail profilé



Informations générales de commande

Type SH 2 Version

Référence <u>0494920000</u> GTIN (EAN) 4008190007584

Qté. 10 ST

ersion

Support de barre collectrice, Jaune moyen, 130 °C, Largeur: 40 mm,

V-0, KrG, Vissé

Support de montage



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

 Type
 MOFU 35/LO/1
 Version

 Référence
 0646260000
 Pied de montage (bloc de jonction)

 GTIN (EAN)
 4008190178574

Accessoires

Oté



20 ST

Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

Informations générales de commande

Type FM 4/TS35 Version

 Référence
 0687900000
 Pied de montage sur rail, argent, Acier, nu, M 4, Largeur: 14 mm

 GTIN (EAN)
 4008190086459

Qté. 40 ST

Date de création 07.11.2025 10:14:36 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Туре	WSH 1	Version
Référence	1068700000	Accessoires, Support-rail, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Qté.	10 ST	
Туре	WSH 3/H/N	Version
Référence	<u>1715970000</u>	Accessoires, Support-rail, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Qté.	10 ST	
Туре	WSH 5	Version
Type Référence	WSH 5 1080100000	Version Accessoires, Support-rail, Wemid
Référence	1080100000	
Référence GTIN (EAN)	1080100000 4008190965143	
Référence GTIN (EAN) Qté.	1080100000 4008190965143 10 ST	Accessoires, Support-rail, Wemid
Référence GTIN (EAN) Qté. Type	1080100000 4008190965143 10 ST WSH 6	Accessoires, Support-rail, Wemid Version

Capuchons d'extrémité



Les capuchons d'extrémité des rails de montage assurent une protection contre les arêtes vives et ferment visuellement l'extrémité du rail de montage.

Informations générales de commande

Туре	TS END CAP 35X15	Version	
Référence	1283480000	Protection de bloc de jonction, Beige foncé, Polypropylène, Hauteur:	
GTIN (EAN)	4050118077995	37.5 mm, Largeur: 7 mm, Profondeur: 16.5 mm, HB	
Qté.	100 ST		

Railsnapper

Qté.



Informations générales de commande

Туре	FMC 5.2/1.5 BR	Version
Référence	<u>2999810000</u>	Goupille de sécurité (bloc de jonction), Acier, argent
GTIN (EAN)	4099986900493	

Date de création 07.11.2025 10:14:36 MEZ

50 ST

Fiche de données





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type FMC 5.2/1.5 SC Référence 2999800000 GTIN (EAN) 4099986900486

50 ST

Qté.

Version

Goupille de sécurité (bloc de jonction), Acier, argent