

BFSC M3X25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Vis de fixation (bloc de jonction), 3.00 mm, Acier, Profondeur: 4.8 mm, Largeur: 4.8 mm, Hauteur: 25 mm |
| Référence | 0292500000 |
| Type | BFSC M3X25 |
| GTIN (EAN) | 4008190177027 |
| Qté. | 100 Pièce |

BFSC M3X25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 4.8 mm | Profondeur (pouces) | 0.189 inch |
| Hauteur | 25 mm | Hauteur (pouces) | 0.9842 inch |
| Largeur | 4.8 mm | Largeur (pouces) | 0.189 inch |
| Diamètre | 3 mm | Poids net | 1.38 g |

Températures

Température ambiante -5 °C...40 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |

Autres caractéristiques techniques

| | | | |
|--|-------|------------------------|----------------|
| Type de fixation | Vissé | Instruction de montage | Montage direct |
| Version à I#92épreuve de I#92explosion | Non | Type de montage | Vissé |

Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|------------------|-------|---------|--------|
| Matériau de base | Acier | Couleur | argent |
|------------------|-------|---------|--------|

Caractéristiques du système

Version pour connexions transversales ouvertes

Dimensions

| | | | |
|----------|------|---|---------|
| Diamètre | 3 mm | Dimensions de filetage métrique, extérieure | 3.00 mm |
|----------|------|---|---------|

Généralités

Instruction de montage Montage direct