

TS 32X15 2M/CRN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Acier inox est un terme collectif pour tous les types d'acier (alliages) avec un degré élevé de pureté et de résistance à la corrosion.

Informations générales de commande

Version	Rail profilé, Accessoires, Acier inoxydable, non traité, Largeur: 2000 mm, Hauteur: 33 mm, Profondeur: 15 mm
Référence	0293220000
Type	TS 32X15 2M/CRN
GTIN (EAN)	4032248014026
Qté.	20 M

TS 32X15 2M/CRN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	15 mm	Profondeur (pouces)	0.5906 inch
Hauteur	33 mm	Hauteur (pouces)	1.2992 inch
Largeur	2000 mm	Largeur (pouces)	78.74 inch
Poids net	612.33 g		

Températures

Température ambiante	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		


Rail profilé

Instruction de montage	Montage direct		
Normes	DIN EN 60715		
Surface	non traité		
Épaisseur	1.50 mm		
Matériau de base	Acier inoxydable		
Longueur du rail profilé	min.	0 mm	
	nominal	2000 mm	
	max.	2000 mm	
Rail profilé pré-perforé	Non		
Largeur de fente			
Entraxe de perçage des trous	0 mm		
Écart de fente			
Longueur de fente			

Fiche de données

TS 32X15 2M/CRN

Dessins



TS 32X15 2M/CRN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Support de montage



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

Type	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Version	
Référence	0295900000	Série SAK, Vis six pans creux, Visser, Nombre de pôles: 1	
GTIN (EAN)	4008190133337		
Qté.	50 ST		