



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

Version	Série SAK, Vis six pans creux, Visser, Nombre de pôles: 1
Référence	0295900000
Type	FKSC M5X8 D9/SW2.5
GTIN (EAN)	4008190133337
Qté.	50 Pièce

FKSC M5X8 D9/SW2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	7 mm	Profondeur (pouces)	0.2756 inch
Hauteur	8 mm	Hauteur (pouces)	0.315 inch
Largeur	8 mm	Largeur (pouces)	0.315 inch
Poids net	1.02 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-5 °C...40 °C
-------------------------	----------------	----------------------	---------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	Vissé	Instruction de montage	Montage direct
Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non		

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Acier	Surface	autres
Couleur	gris		

Caractéristiques du système

Version	Visser
---------	--------

Dimensions

Dimensions de filetage métrique, extérieure	5.00 mm
---	---------

Généralités

Nombre de pôles	1	Instruction de montage	Montage direct
Surface	autres		

Dessins

