## **BFSC M4X35**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

## Informations générales de commande

Version	Vis de fixation (bloc de jonction), 4.00 mm, Acier, Profondeur: 7 mm, Largeur: 7 mm, Hauteur: 35	
	mm	
Référence	<u>0298900000</u>	
Туре	BFSC M4X35	
GTIN (EAN)	4008190090487	
Qté.	50 Pièce	

Niveau du catalogue / Dessins

## **BFSC M4X35**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

Agréments				
ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
	<u>_</u>			
Profondeur	7 mm	Profondeur (pouces)	0.2756 inch	
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1.378 inch	
Largeur	7 mm	Largeur (pouces)	0.2756 inch	
Diamètre	4 mm	Poids net	3.16 g	
Températures			'	
Température ambiante	-5 °C40 °C			
Conformité environneme	ntale du produit			
Statut de conformité Dalle	Conforms cons system time			
Statut de conformité RoHS REACH SVHC	Conforme sans exemption			
	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			
Autres caractéristiques t	echniques			
Type de fixation	Vissé	Instruction de montage	Montage direct	
Version à I#92épreuve de	Non	Type de montage	Vissé	
I#92explosion	NOTI	Type de monage	VISSC	
Caractéristiques des mat	ériaux			
Matériau de base	Acier	Couleur	argent	
Caractéristiques du systè	·			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
Version	pour connexions transversales ouvertes			
Dimensions				
Diamètre	4 mm	Dimensions de filetage métrique, extérieure	4.00 mm	
Généralités				
Instruction do mantage	Montago divast			
Instruction de montage	Montage direct			

Niveau du catalogue / Dessins