

SH 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

Informations générales de commande

Version	Support de barre collectrice, beige, 100 °C, Largeur: 26 mm, V-2, Polyamide 66, Vissé
Référence	0299860000
Type	SH 1
GTIN (EAN)	4008190135133
Qté.	20 Pièce

SH 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	24 mm	Profondeur (pouces)	0.9449 inch
Hauteur	24.5 mm	Hauteur (pouces)	0.9646 inch
Largeur	26 mm	Largeur (pouces)	1.0236 inch
Poids net	2 g		

Températures

Température ambiante	-5 °C...40 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C
Température d'utilisation permanente, max.	100 °C		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Type de montage	Vissé
------------------------	----------------	-----------------	-------

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Polyamide 66	Surface	tous les autres
Couleur	beige	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2

Généralités

Nombre de pôles	1	Instruction de montage	Montage direct
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Surface	tous les autres

Raccordement (raccordement nominal)

Type de raccordement	autres
----------------------	--------