


### H25,0/36 BR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

#### Informations générales de commande

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Version    | Embout, Norme, 24 mm, 22 mm, brun |
| Référence  | <a href="#">0317100000</a>        |
| Type       | H25,0/36 BR                       |
| GTIN (EAN) | 4008190049751                     |
| Qté.       | 50 Pièce                          |
| Emballage  | en vrac                           |

## Caractéristiques techniques

### Agréments

#### Agréments



|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| ROHS                     | Conforme                    |
| UL File Number Search    | <a href="#">Site Web UL</a> |
| Nº de certificat (cULus) | E499744                     |

### Dimensions et poids

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids net | 1.2 g |
|-----------|-------|

### Conformité environnementale du produit

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

### Caractéristiques techniques

| Description de l'article | Embouts isolés, couleur brune | Version | Norme |
|--------------------------|-------------------------------|---------|-------|
|--------------------------|-------------------------------|---------|-------|

### Embouts

|  |                    |  |             |
|--|--------------------|--|-------------|
| Diamètre de la surface des contacts (D1) | 7.3 mm             | Longueur de la surface des contacts (L2)     | 22 mm       |
| Diamètre de la collerette (D2)           | 11.2 mm            | Epaisseur de la collerette plastique (S2)    | 0.4 mm      |
| L1 en mm                                 | 36.00 mm           | Section de raccordement du conducteur, AWG 3 | AWG, max.   |
| Epaisseur des douilles métalliques (S1)  | 0.2 mm             | Longueur de dénudage                         | 24 mm       |
| Section de raccordement du conducteur    | 25 mm <sup>2</sup> | Couleur                                      | Weidmueller |

## Dessins

### Dessin

