

AH 40 SAKG40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Nos systèmes de protection tactile assurent une plus grande sécurité dans votre armoire de distribution. Ils assurent une protection contre les chocs électriques causés par un contact accidentel avec des pièces sous tension dues à un fonctionnement ou à des défauts.

Informations générales de commande

Version	Protection de bloc de jonction, beige, PA 66, Hauteur: 186 mm, Largeur: 38 mm, Profondeur: 78 mm, V-2
Référence	0326860000
Type	AH 40 SAKG40
GTIN (EAN)	4008190061258
Qté.	5 Pièce

AH 40 SAKG40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	78 mm	Profondeur (pouces)	3.0709 inch
Hauteur	186 mm	Hauteur (pouces)	7.3228 inch
Largeur	38 mm	Largeur (pouces)	1.4961 inch
Poids net	85.6 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-5 °C...40 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	100 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Autres caractéristiques techniques

enclipsable	Oui	Instruction de montage	Montage direct
-------------	-----	------------------------	----------------

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	PA 66	Couleur	beige
Classe d'infiammabilità selon UL 94	V-2		

Caractéristiques du système

Version	Capot de protection
---------	---------------------

Généralités

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------