QL 2 SAKS4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

Informations générales de commande

Version	Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, gris, 47 A, Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 24.00, Isolé: Non, Largeur: 34 mm
Référence	0328000000
Туре	QL 2 SAKS4
GTIN (EAN)	4008190071165
Qté.	20 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

QL 2 SAKS4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids Profondeur	Conforme		
Profondeur			
	4	Drefer days (naves)	0 1575 in ah
	4 mm 10 mm	Profondeur (pouces)	0.1575 inch 0.3937 inch
Hauteur Largeur	34 mm	Hauteur (pouces) Largeur (pouces)	1.3386 inch
Poids net	8.71 g	Largeur (pouces)	1.3300 IIICII
	0.7 T g		
Températures			
Température de stockage	-25 °C55 °C	Température ambiante	-5 °C40 °C
Conformité environneme	entale du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemp	tion	
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessu		
		· ·	
Classifications			<u> </u>
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0 ECLASS 15.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
Autres caractéristiques t	echniques		<u> </u>
Type de fixation	Vissé	Instruction de montage	Montage direct
Version à I#92épreuve de	Non		
I#92explosion			1
Caractéristiques des mat	tériaux		
Matériau de base	Cuivre	Couleur	gris
Caractéristiques du syste	ème		'
Version	pour connexions transversales ouvertes		
Caractéristiques nomina	les		
Courant nominal	47 A		
Dimensions			
Pas en mm (P)	24.00 mm		
Généralités			

Date de création 09.11.2025 04:10:45 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

QL 2 SAKS4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Support de montage



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

Туре	BFSC M4X9T	Version	
Référence	0103300000	Vis de fixation (bloc de jonction), 4.00 mm, Acier, Profondeur: 7 mm,	
GTIN (EAN)	4008190023348	Largeur: 7 mm, Hauteur: 9 mm	
Qté.	100 ST		
Туре	SS M4 D 128-A 4	Version	
Référence	0136400000	Rondelle frein, Cuivre	
GTIN (EAN)	4008190118143		

Niveau du catalogue / Dessins