

SCHS2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Repérage d'équipements et appareillages, Accessoires, 1000 x 8 mm, PVC, Couleur: noir, Support de repère
Référence	0337400000
Type	SCHS2
GTIN (EAN)	4032248396047
Qté.	50 Pièce

SCHS2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	3.4 mm	Profondeur (pouces)	0.1339 inch
Hauteur	1000 mm	Hauteur (pouces)	39.37 inch
Largeur	8 mm	Largeur (pouces)	0.315 inch
Longueur	1000 mm	Longueur (pouces)	39.37 inch
Diamètre	0 mm	Poids net	25 g

Températures

plage de température d'utilisation	-20...80 °C
------------------------------------	-------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Adhésif	Bande adhésive double-face		
Couleur du matériau selon code couleurs	0		
Version	Support de repère		
Largeur	8 mm		
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C		
Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C		
Couleur	noir		
Halogène	Non		
Longueur	1000 mm		
Matériau de base	PVC		
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	MultiCard	
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Accessories		
plage de température d'utilisation	-20...80 °C		

Repérage d'équipements et appareillages

Diamètre	0 mm	Halogène	Non
----------	------	----------	-----

Dessins

