

## E 18/63A KU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Illustration du produit



Figure similaire

En tant qu'accessoires pour notre large portefeuille de blocs de jonction à fusible de produit, nous offrons également les liens de fusible appropriés. La gamme comprend des fusibles de protection (fusibles pour courant faible) de 5x20 mm à 10x38 mm, des liaisons de fusible E 14 à E 18, ainsi que des fusibles automobiles et des disjoncteurs automatiques. Bagues de jauge pour le rond supports fusibles du portefeuille global.

### Informations générales de commande

Version	Composants actifs, Fusible
Référence	<a href="#">0361700000</a>
Type	E 18/63A KU
GTIN (EAN)	4008190083861
Qté.	10 Pièce

## Caractéristiques techniques

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensions et poids

Poids net	14.8 g
-----------	--------

### Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement
-------------------------	-------------------------------

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

### Classifications

ETIM 8.0	EC000099	ETIM 9.0	EC000099
ETIM 10.0	EC000099	ECLASS 14.0	27-14-20-04
ECLASS 15.0	27-14-20-04		

### Caractéristiques des matériaux

Couleur	beige
---------	-------

### Caractéristiques du système

Version	Accessoires pour fusibles
---------	---------------------------

### Caractéristiques nominales

Tension nominale	380 V	Courant nominal	63 A
------------------	-------	-----------------	------