



En tant qu'accessoires pour notre large portefeuille de blocs de jonction à fusible de produit, nous offrons également les liens de fusible appropriés. La gamme comprend des fusibles de protection (fusibles pour courant faible) de 5x20 mm à 10x38 mm, des liaisons de fusible E 14 à E 18, ainsi que des fusibles automobiles et des disjoncteurs automatiques. Bagues de jauge pour le rond supports fusibles du portefeuille global.

### Informations générales de commande

Version	Baguette de calibre pour fusible (bloc de jonction), Hauteur: 11 mm, Profondeur: 10.5 mm, Aluminium, jaune
Référence	<a href="#">0361900000</a>
Type	P 18/25 D02 GE SAKS5
GTIN (EAN)	4008190091101
Qté.	50 Pièce

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Profondeur	10.5 mm	Profondeur (pouces)	0.4134 inch
Hauteur	11 mm	Hauteur (pouces)	0.4331 inch
Diamètre	16.6 mm	Poids net	0.51 g

## Températures

Température ambiante -5 °C...40 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

## Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage Montage direct

## Caractéristiques des matériaux

Matériau de base Aluminium Couleur jaune

## Caractéristiques du système

Version Élément fusible

## Caractéristiques nominales

Courant nominal 25 A

## Dimensions

Diamètre 16.6 mm

## Généralités

Instruction de montage Montage direct