BFSC M4X20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit







Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

| | Vis de fixation (bloc de jonction), 4.00 mm, Acier, Profondeur: 7 mm, Largeur: 7 mm, Hauteur: 20 mm |
|------------|---|
| Référence | <u>0362800000</u> |
| Туре | BFSC M4X20 |
| GTIN (EAN) | 4008190114053 |
| Qté. | 100 Pièce |

Niveau du catalogue / Dessins

BFSC M4X20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

| DOLLO | | | |
|---|---|--|---------------|
| ROHS | Conforme | | |
| Dimensions et poids | | | |
| Profondeur | 7 mm | Profondour (nouses) | 0.2756 inch |
| Hauteur | 20 mm | Profondeur (pouces) | 0.2756 inch |
| | 7 mm | Hauteur (pouces) Largeur (pouces) | 0.7874 inch |
| Largeur Diamètre | 4 mm | Poids net | 2.11 g |
| Températures | 411111 | 1 olus liet | 2.119 |
| remperatures | | | |
| Température ambiante | -5 °C40 °C | | |
| Conformité environneme | ntale du produit | | |
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption | | |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids | | |
| Classifications | , | <u> </u> | |
| | | | |
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |
| Autres caractéristiques t | echniques | | <u> </u> |
| | | | |
| Type de fixation | Vissé | Instruction de montage | Montage direc |
| Version à l#92épreuve de l#92explosion | Non | Type de montage | Vissé |
| Caractéristiques des mat | ériaux | | |
| Matériau de base | Acier | Couleur | argent |
| Caractéristiques du systè | | Codicui | argent |
| oaracteristiques du syste | 5111 G | | |
| Version | pour connexions transversales ouvertes | | |
| Dimensions | | | |
| Diamètre | 4 mm | Dimensions de filetage métrique, extérieure | 4.00 mm |
| Généralités | | | |
| | | | |
| Instruction de montage | Montage direct | | |

Date de création 15.11.2025 02:12:24 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

BFSC M4X20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Support de montage



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

Type SS M4 D 128-A 4
Référence 0136400000
GTIN (EAN) 4008190118143
Qté. 100 ST

Version

Rondelle frein, Cuivre