

IH 2.8 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

Version	Série W, Douille isolante
Référence	0386060000
Type	IH 2.8 DB
GTIN (EAN)	4008 1900434 14
Qté.	100 Pièce

IH 2.8 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (UR)	E60693

Dimensions et poids

Profondeur	5.1 mm	Profondeur (pouces)	0.2008 inch
Hauteur	18 mm	Hauteur (pouces)	0.7087 inch
Largeur	3.6 mm	Largeur (pouces)	0.1417 inch
Poids net	0.17 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-5 °C...75 °C
Température de fonctionnement	-50 °C...	Température d'utilisation permanente, max.	120 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Version à l#92épreuve de l#92explosion	Non
------------------------	----------------	--	-----

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Wemid	Couleur	Beige foncé
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

Caractéristiques nominales selon UL

Certificat N° (UR)	E60693
--------------------	--------

Généralités

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------