

SO SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

Informations générales de commande

Version	Support de barre collectrice, gris, 100 °C, Largeur: 24.5 mm, V-2, Polyamide 66, Vissé
Référence	0401460000
Type	SO SH1
GTIN (EAN)	4008190188092
Qté.	20 Pièce

SO SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	20.6 mm	Profondeur (pouces)	0.811 inch
Hauteur	24.5 mm	Hauteur (pouces)	0.9646 inch
Largeur	24.5 mm	Largeur (pouces)	0.9646 inch
Poids net	4.38 g		

Températures

Température ambiante	-50 °C...55 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C
Température d'utilisation permanente, max.	100 °C		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

Autres caractéristiques techniques

Type de montage	Vissé
-----------------	-------

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Polyamide 66	Couleur	gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2		

Caractéristiques du système

Version	pour rails profilés	Barrette de liaison équipée	TS 15
---------	---------------------	-----------------------------	-------

Généralités

Nombre de pôles	1	Barrette de liaison équipée	TS 15
-----------------	---	-----------------------------	-------

Raccordement (raccordement nominal)

Type de raccordement	autres
----------------------	--------