
Fiche de données

QL 4 SAKG28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Contrairement aux blocs de jonction avec levier de déconnexion intégré, nos fiches de sectionnement peuvent être complètement détachées ou retirées du bloc de jonction et de l'application respective et offrent une solution alternative flexible à nos déconnecteurs standards.

Informations générales de commande

Version	Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, gris, 232 A, Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 28.00, Isolé: Non, Largeur: 90 mm
Référence	0407700000
Type	QL 4 SAKG28
GTIN (EAN)	4008190078409
Qté.	5 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Disponible jusqu'à	2024-08-15T00:00:00+02:00

Fiche de données

QL 4 SAKG28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	4 mm	Profondeur (pouces)	0.1575 inch
Hauteur	14 mm	Hauteur (pouces)	0.5512 inch
Largeur	90 mm	Largeur (pouces)	3.5433 inch
Poids net	42.4 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-5 °C...40 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24

Classifications

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	Vissé	Instruction de montage	Montage direct
Version à l#92épreuve de l#92explosion	Non	Type de montage	Vissé

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	CuSn	Couleur	gris

Caractéristiques du système

Version	Connexion transversale

Caractéristiques nominales

Courant nominal	232 A

Dimensions

Pas en mm (P)	28.00 mm	Décalage TS 35	27 mm

Généralités

Nombre de pôles	4	Instruction de montage	Montage direct