

G 20/0.50A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



En tant qu'accessoires pour notre large portefeuille de blocs de jonction à fusible de produit, nous offrons également les liens de fusible appropriés. La gamme comprend des fusibles de protection (fusibles pour courant faible) de 5x20 mm à 10x38 mm, des liaisons de fusible E 14 à E 18, ainsi que des fusibles automobiles et des disjoncteurs automatiques. Bagues de jauge pour le rond supports fusible du portefeuille global.

Informations générales de commande

Version	Fusible pour courant faible, rapide, 0.5 A, G-Si. 5 x 20
Référence	0430600000
Type	G 20/0.50A/F
GTIN (EAN)	4008 190046835
Qté.	10 Pièce

G 20/0.50A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Hauteur	20 mm	Hauteur (pouces)	0.7874 inch
Largeur	5 mm	Largeur (pouces)	0.1968 inch
Poids net	0.9 g		

Températures

Température ambiante -5 °C...40 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		

Caractéristiques des matériaux

Couleur Gris clair

Caractéristiques du système

Version Accessoires pour fusibles

Caractéristiques nominales

Tension nominale	250 V	Courant nominal	0.5 A
------------------	-------	-----------------	-------