

SSCH 10X3X1000 ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Avec nos barres d'autobus en différents matériaux et les accessoires associés, vous pouvez connecter des câbles dans le plus petit espace d'installation. Selon l'application, les potentiels peuvent être collectés, distribués ou dissipés.

Informations générales de commande

Version	Barrette de liaison (bloc de jonction), argent, Hauteur: 1000 mm, Profondeur: 3 mm, Acier
Référence	0438000000
Type	SSCH 10X3X1000 ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190080938
Qté.	25 M

SSCH 10X3X1000 ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	3 mm	Profondeur (pouces)	0.1181 inch
Hauteur	1000 mm	Hauteur (pouces)	39.37 inch
Largeur	10 mm	Largeur (pouces)	0.3937 inch
Poids net	220 g		

Températures

Température ambiante	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption	
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids	
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	6.796 kg CO2 eq.

Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Acier	Surface	zingué
Couleur	argent		

Généralités

Instruction de montage	Montage direct	Surface	zingué
------------------------	----------------	---------	--------