

H50,0/36 OLIV


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 26 mm, 20 mm, olive
Référence	0444200000
Type	H50,0/36 OLIV
GTIN (EAN)	4008190110284
Qté.	50 Pièce
Emballage	en vrac

H50,0/36 OLIV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E499744

Dimensions et poids

Poids net 2.8 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés, couleur olive	Version	Norme
--------------------------	-------------------------------	---------	-------

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1) 10.3 mm	Longueur de la surface des contacts (L2) 20 mm
Diamètre de la collerette (D2) 15 mm	Épaisseur de la collerette plastique (S2) 0.5 mm
L1 en mm 36.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 1 AWG, max.
Épaisseur des douilles métalliques (S1) 0.3 mm	Longueur de dénudage 26 mm
Section de raccordement du conducteur 50 mm²	Couleur Weidmueller

Dessins

Dessin

